

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## 転倒防止用接着剤シリーズ

取説



### ■特長

- コレクション、ガラス製品、陶磁器、木製品の転倒防止用接着剤です。日本と同じ地震多発地帯であるアメリカ、カリフォルニアで、博物館・美術館用として開発されました。
- 転倒を防止したいものによって3タイプの接着剤があります。
- 対象物に合わせて適量分量でお使いいただけます。ミュージアムジェルは1個で一般的なワイングラス100個分に使えます。
- 使い方はとても簡単です。適量分量を手にとって丸めて付けるか、ワックスタイプは付属のヘラで塗り広げるだけです。
- 繰り返し接着、取り外しができ、経済的です。
- 機能の有効保持期間は2年程度を目安としていますが、使用環境によって異なります。コレクションお手入れ時に、年2回程度の交換をお勧めします。

### ■採用例

- J.ポール・ゲティ博物館/ロサンゼルス
- ジーン・オートリー西洋遺産博物館/ロサンゼルス
- コーニング・グラス博物館/ニューヨーク
- メトロポリタン美術館/ニューヨークなど

### ■注意

- 取り外しの時は真上に持ち上げず、ねじるようにしてそっと外してください。
- 極度に重いものやバランスの悪いもの、あるいは接着面積の小さいものへの使用は避けてください。
- 直射日光は避けてください。冷暗所で保管してください。
- 本製品は、取り外し自由の接着強度に設定しており、極度の振動や、強い力が働いたときも接着し続けることを保証するものではありません。また、対象物の被害を補償するものではありません。
- 付属の取扱説明書をよく読んでお使いください。

## クリアミュージアムジェル 33111

取説 動画



### ■特長

- コレクション、ガラス製品の転倒防止用接着剤です。
- 無色透明で、特にガラス製品の転倒防止に向いています。

### ■注意

- 液化樹脂のため流動性があります。
- 吸水性のない水平面でお使いください。

動画をご覧ください



注文コード	品番	主成分	色	内容量	1箱
210-038-863	33111	シリコン樹脂 (SI) (オルガノポリシロキサン)	無色透明	113g	18ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

## コレクターホールドパテ 99111

取説



### ■特長

- 陶磁器、ガラス、木製品の転倒防止用接着剤です。
- コレクション、美術品のような展示の固定以外にも、車内の小物を固定したり、メモ用紙、ポスターなどの貼り付けなどにも使用できます。

注文コード	品番	主成分	色	内容量	1箱
210-038-864	99111	マスチック (ポリイソブチレン系)	クリーム色 不透明	75g	12ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

## ミュージアムワックス 66111、55111



### ■特長

- 木製品、陶磁器の転倒防止用接着剤です。
- あまり頻繁にはすさないものに適しています。

注文コード	品番	主成分	色	内容量	1箱
210-038-865	66111	マイクロクリスタンワックス	クリーム色半透明	50g	18ヶ
210-038-866	55111	マイクロクリスタンワックス	クリーム色半透明	113g	1ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。