

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

クリップ 15H-MSをご注文の場合

●必ずご注文…………… **部品セット (扉2枚当り)** + **レール・ガイドレール**  
●用途に応じてご注文 (用途は「仕様」欄をご覧ください。) … **オプション**

## 部品セット (扉2枚当り)

必ずご注文が必要なセット品です。

| セット名  | 注文コード       | 品番          |
|-------|-------------|-------------|
| 部品セット | 250-120-766 | 53-3115-073 |

部品セット内訳

| No. | 入数 | セット内部品   | 寸法図 | 仕様                                                                      |
|-----|----|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 4ヶ | ローラー     |     | 単品注文コード: 250-120-725<br>単品品番: 53-3114-081<br>●材料 ポリアセタール(POM)           |
| 2   | 4ヶ | ベース      |     | 単品注文コード: 250-120-713<br>単品品番: 53-3112-081<br>●材料 ABS樹脂<br>●付属ねじ 2本      |
| 3   | 4ヶ | ストッパー    |     | 単品注文コード: 250-120-538<br>単品品番: 53-3080-081<br>●材料 ポリアミド (PA)             |
| 4   | 1ヶ | ガイド      |     | 単品注文コード: 250-120-144<br>単品品番: 53-3010-181<br>●材料 鋼<br>●仕上 亜鉛めっき クロメート処理 |
| 5   | 4ヶ | サポートクリップ |     | 単品注文コード: 250-120-729<br>単品品番: 53-3087-002<br>●材料 ポリアミド (PA)             |
| 6   | 1組 | 取付ねじ     |     | この部品は使用しません                                                             |

## レール・ガイドレール

必ずご注文が必要な部品です。

⑦⑧はキャビネット幅により、必要な長さ・数をご指定ください。  
⑨は扉幅により、必要な数をご指定ください。


| No. | 種別         | 注文コード                           | 部品                                  | 寸法図 | 仕様                     |
|-----|------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|------------------------|
| 7   | 長さ 2500 mm | 250-120-282<br>[品番] 53-3009-250 | 上レール                                |     | ●材料 アルミニウム合金<br>●仕上 素地 |
| 8   | 長さ 3500 mm | 250-121-352<br>[品番] 53-3009-350 | ビッチエンド:<br>約50mm<br>穴ビッチ:<br>約100mm |     |                        |
| 9   | 長さ 2500 mm | 250-120-138<br>[品番] 53-3012-250 | ガイドレール                              |     | ●材料 ABS樹脂              |

## オプション

お客様の用途に応じてご注文ください。  
用途については下記「仕様」欄をご覧ください。


| No. | 注文コード                           | 部品                              | 寸法図 | 仕様                                               |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 10  | 250-017-722<br>[品番] 55-3091-071 | ソフトクロージングダンパー<br>(扉質量18kg以下タイプ) |     | ●材料 ABS樹脂<br>【用途】<br>扉をソフトクローズさせる部品です。(詳細はP.414) |

### ■扉の高さ調整




扉の高さは-1.5mmから+1.5mmの範囲で調整できます。ローラー①のダイヤルを回して高さを調整してください。

### ■扉の脱着方法




ローラー①はマイナスドライバーを使ってベース②から取り外せます。


### ■ラウンド形状の扉の取付方法



ラウンド形状の扉にも対応可能です。  
(R≧1600mm)



ラウンド形状の場合片側も溝にはめ込み、ラウンドに合わせレールを曲げて行きます。



一度レールをぬきとり反対側から同様にレールを曲げて行きます。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-3カタログ