

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU クリッポ 35G-IS

※本品は品名を35 G-IFから35G-ISに変更しました。


開閉 ナイス!! 上吊り インセット 取説 強化ガラス




■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

本図は上レール（直付用）
⑪⑫使用時を示します。




上レール（掘込用）⑨⑩使用時
ガラス厚6mmの場合



※扉の高さは-1mmから+1mmの範囲で調整可能。
詳細は上図「■扉の高さ調整」をご覧ください。

上レール（直付用）⑪⑫使用時
ガラス厚6mmと8mmを併用した場合



輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

扉幅	1000mm以下
扉高さ	2000mm以下
ガラス厚	6、8mm
扉質量	35kg以下（扉1枚当たり）※
製品仕様	□ 1枚扉仕様（インセット）

※ガラスサイズは、扉質量を優先して決めてください。

ガラス扉をブラケットで挟んで吊り込むため、ガラス加工は不要。
施工性に優れたガラス引戸金物。


■特 長

- インセット仕様のガラス引戸金物です。
- ガラス加工が不要です。ガラスをブラケットに挟むだけの簡単な構造で取り付けが簡単です。
- ガラスの上吊り部分を加工すると、キャビネット天板との隙間を小さくできます。
- 扉の高さは-1mmから+1mmの範囲で調整できます。
- 地板部分は下レールを使用せず、ガイドを取り付けるだけで施工が簡単です。
- 上レールは掘込用と直付用からお選びいただけます。
- 幕板はワンタッチでガラスブラケットに取り付けできます。

■注 意


本製品を選定の際はマークガイド（巻頭8ページ）の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■扉の高さ調整




ハンガーボルト②を六角棒スパナ呼び8で回して、扉の高さを-1mmから+1mmの範囲で調整できます。

■ガラスブラケット④取付パターン



■ガイド⑥の取り付け



ガラス厚によりガイドスペーサー⑦を組み合します（6～8mm対応）