

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU クリッポ 35GF-IS

※本品は品名を35 GF-IFから35GF-ISに変更しました。

開閉 ナイス!! 天付 上吊り 天付 上吊り インセット 取説 強化ガラス



扉幅	1000mm以下
扉高さ	2000mm以下
ガラス厚	6、8mm
扉質量	35kg以下 (扉1枚当たり) ※
製品仕様	□ 1枚扉仕様 (インセット)

※ガラスサイズは、扉質量を優先して決めてください。

固定ガラスを組み込むこともできる、ガラス加工が不要な引戸金物。

■特長

- 天板付けと側付けの両方に対応したガラス引戸金物です。
- ガラスをブラケットに挟むだけの構造です。
- 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整できます。


■注意

- ガラスを挟む際は、必ず取付説明書に従って正しく行ってください。
- 上レール⑧⑨に目隠しプロファイル⑩を接着する際は、接着力およびガラス割れなどについて接着剤メーカーに確認をして、適正な接着剤または粘着テープを選定してください。
- 本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。


■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

本図は固定ガラスを組み込んだ場合を示します。




■扉の高さ調整




ハンガーボルト②を六角棒スナ呼び8で回して、扉の高さを-2mmから+2mmの範囲で調整できます。


■ガイド⑥の取り付け




ガラス厚により下ガイドスペーサーを組み合せます (6~8mm 対応)




上レール⑧⑨側付の場合
(6mm、固定ガラスあり)





上レール⑧⑨天付の場合
(8mm、固定ガラスあり)



上レール⑧⑨側付の場合
(6mm、固定ガラスなし)



上レール⑧⑨天付の場合
(8mm、固定ガラスなし)



※¹扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整可能。

詳細は上記「■扉の高さ調整」をご覧ください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。