


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


丸番号は部品番号です。P.398～399の部品表と照らし合わせてご覧ください。

■扉の高さ調整




ローラー②③を六角棒スパナで回して扉の高さを-2mmから+4mmの範囲で調整できます。

■扉の高さ調整




ローラー①を六角棒スパナで回して扉の高さを-2mmから+4mmの範囲で調整できます。


■戸当り⑬の取付位置




■戸当り⑬の取付位置



■戸当り⑬の取付位置




■アルミフレーム②⑤の組立




アルミフレーム②⑤に防振プロファイル②⑥をはめ込み、コーナー金具⑧⑨⑩でアルミフレームの四隅を固定します。

■ガイドレール②②①の取付方法




ガイドレール②②①は天板の上からも下からも取り付けできます。


■カバープロファイル②④の加工寸法



■中棧プロファイル②⑧の取付図面



■中棧プロファイル②⑧の組立



あらかじめ中棧プロファイル②⑧とアルミフレーム②⑤に防振プロファイル②⑥をはめ込みます。中棧プロファイルはスロットナット③⑥で中棧サポートプロファイル②⑦と固定し、その後固定された中棧サポートプロファイルとアルミフレームを中棧固定金具②⑨で固定します。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。