

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ジュニア 120/Bをご注文の場合

●必ずご注文.....

部品セット（扉1枚当り） **+**

上レール

●用途に応じてご注文（用途は「仕様」欄をご覧ください。）…

オプション

**部品セット
(扉1枚当り)**

必ずご注文が必要なセット品です。

セット名	注文コード	品番
部品セット	250-121-384	14936

部品セット内訳

No.	入数	セット内部品	寸法図	仕様
1	2ヶ	上ローラー		単品注文コード：250-120-224 単品品番：14857 ●材料 アルミニウム合金／ポリアセタール(POM) ●仕上 色 アルマイト処理／ライトグレー
2	2ヶ	ハンガーパーツ		単品注文コード：250-121-444 単品品番：14934 ●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理
3	1ヶ	上ストッパー		単品注文コード：250-120-226 単品品番：14858 ●材料 亜鉛合金 (ZDC) ●仕上 亜鉛めっきクロメート処理
4	1ヶ	下ガイド		単品注文コード：250-120-210 単品品番：14427 ●材料 ポリアセタール(POM) ●色 ブラック
5	1ヶ	ゴム戸当り		単品注文コード：250-120-211 単品品番：10629 ●材料 合成ゴム ●色 ブラック
6	1ヶ	アジャストレンチ		単品注文コード：250-120-227 単品品番：14861 ●材料 鋼 ●仕上 亜鉛めっきクロメート処理
7	2ヶ	エンドキャップ		単品注文コード：250-120-222 単品品番：20907 ●材料 ポリプロピレン (PP) ●色 ダークグレー

上レール








必ずご注文が必要な部品です。

⑧～⑩は間口により、必要な長さ・数をご指定ください。

No.	種別	注文コード	部品	寸法図	仕様
⑧	長さ 2000 mm	250-120-203 [品番] 14871	上レール		●材料 アルミニウム 合金 ●仕上 アルマイト処理
⑨	長さ 3000 mm	250-120-275 [品番] 14867			
⑩	長さ 4000 mm	250-120-277 [品番] 14868	ねじ穴数： 12 (⑨)、19 (⑩) ピッチエンド： 約155mm		


オプション

お客様の用途に応じてご注文ください。
用途については下記「仕様」欄をご覧ください。

No.	注文コード	部品	寸法図	仕様
11	250-017-567 【品番】 20905	エンドキャップ 		●材料 ポリプロピレン(PP) ●色 ダークグレー 【用途】 8～10の両端部に取付けできます。
12	250-120-204 【品番】 14540	下ガイドレール (1300mm) 		●材料 ポリエチレン(PE) ●色 ブラック 【用途】 扉下部の木口に取り付けて、4や15との滑りを良くします。
13	250-120-279 【品番】 14649	壁付ガイド 		●材料 本体：アルミニウム合金 ガイド：ポリアセタル(POM) ●仕上 / 色 本体：シルバーアルマイト処理 ガイド：ブラック 【用途】 下部が壁の場合に使用
14	250-120-720 【品番】 20773	戸当り (床付用) 		●材料 亜鉛合金 (ZDC) / 合成ゴム ●仕上 / 色 ダルクロームつき / ライトグレー 【用途】 5が使用できない場合、床に取り付けます。
15	250-121-421 【品番】 18877	壁固定プロファイル (4000mm)  ねじ穴数：18 穴ピッチ：約122mm		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 【用途】 8～10を壁付けする場合に使用します。
16	250-121-422 【品番】 19041	レール固定金具  1セット(20ヶ入)	—	●材料 ステンレス鋼 ●仕上 素地 【用途】 8～10を壁付けする場合に使用します。
17	250-121-423 【品番】 20049	エンドキャップ (壁固定プロファイル用)  1セット (2ヶ入)	—	●材料 ポリプロピレン (PP) ●色 ダークグレー 【用途】 8～10と15の両端部に取付けできます。


■壁固定プロファイル¹⁵の取付

あらかじめ上レール^⑧～^⑩にレール固定金具^⑬を仮止めします。
壁固定プロファイルの溝にレール固定金具を通して固定します。



■エンドキャップ（壁固定プロファイル用）¹⁷の取付

上レール^⑧～^⑩と壁固定プロファイル^⑮の
両端部にエンドキャップ（壁付用）^⑰を取
り付けます。



輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

 このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ