

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ステアー／扉収納金物

ラブコンステー

LAMP. ラブコンステー SLU-ELAN®型

PAT



- リフトアシスト機能
- フリーストップ機能
- ソフトクローズ機能
- 弊社3万回開閉試験クリア



本体がコンパクトでデッドスペースが少なく、棚の取り付けでもステアーが邪魔になりません。

■扉の動き

●リフトアシスト機能  
わずかな力で扉を開けられます。



図1

●フリーストップ機能  
任意の位置で扉を止められます。  
※作動範囲は扉サイズ・質量により、若干異なります。



図2

●ソフトクローズ機能  
扉が閉まる際は、手を離してもゆっくりと閉まり安全です。  
※作動範囲は扉サイズ・質量により、若干異なります。



図3

■取付例



■特長

- オリジナルメカニズム《ラブコン》の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。
  - ・わずかな力で扉を開けられます(図1参照)。
  - ・任意の位置で扉を止められます(図2参照)。
  - ・扉が閉まる際は、手を離してもゆっくりと閉まり安全です(図3参照)。
- どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。
- キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステアーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステアーが邪魔になりません。
- 本体ユニットは簡単に取付位置が決まります(図4、5参照)。
- 座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けられるため、施工が簡単・スピーディーです(図6～9参照)。

■仕様

使用温度：0℃～40℃

■注意

- 本体1セットにつき、別売の連動バーが必要になります。
- 本製品は必ず左右セットでご使用ください。
- 開閉は手動で行います。
- 取付前のステアー単品のアームは、絶対に手で押し下げないでください。アームが跳ね上がってケガをしたり、部品が破損する恐れがあります。
- 誤った寸法で取り付けると、扉が閉じないなど正しく機能しないだけでなく、本製品が破損する原因となります。
- 扉を開ききった状態からさらに開くのはおやめください。
- 急いで扉を動かすなど、無理な開閉はおやめください。
- 使用温度範囲外での使用はおやめください。発熱する電子レンジなどを収納するキャビネットには絶対に使用しないでください。
- 本製品の分解、改造は決して行わないでください。
- 筐体(キャビネット)および扉の設計の際、本製品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ず守ってください。
- 扉質量が指定範囲の上限・下限に近い場合は、現品で動きをご確認ください。
- ねじ用接着剤を使用する場合は、樹脂部分を侵さないものをお使いください。

動画特長



■付属品

- 取付座金(2ヶ)
- ガイドプレート(2ヶ)
- 十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本) 本体取付用
- 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本) 座金取付用

■別売品

連動バー ELB型(右ページ)

新製品  
200A