


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

LAMP ラプコンステー HBF-ELAN®型 PAT



リフトアシスト
フリーストップ
ソフトクローズ
弊社3万回開閉試験クリア



■扉の動き


- リフトアシスト機能
わずかな力で扉を開けられます。




- フリーストップ機能
約50°～全開位置の範囲では、任意の位置で扉を止められます。



- ソフトクローズ機能
約0°～40°の範囲では、扉から手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。



■扉の開き角度を簡単に調節可能



吊元丁番の開き角度位置で折ったテンプレートをキャビネットの吊元に当て、扉の開き角度がテンプレートに合うように、扉角度調節ねじを回します。

■特長

- オリジナルメカニズム《ラプコン》の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。
- ・わずかな力で扉を開けられます(図1参照)。
- ・約50°～全開位置の範囲では、任意の位置で扉を止められます(図2参照)。
- ・約0°～40°の範囲では、扉から手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です(図3参照)。
- お使いの吊元丁番に合わせて、扉の開き角度を簡単に調節できます(図4参照)。
- 従来のラプコン搭載ステーにはない、画期的な座金の上下調節機能付きで、スピーディに取り付けできます(図5～7参照)。
- 付属のテンプレートを使うと簡単に取り付けできます。

■仕様

使用温度0℃～40℃

■注意

- 扉を筐体(キャビネット)に取り付けるための丁番(吊元丁番)は付属していません。別途ご用意ください。
- 吊元丁番はスライド丁番と一軸丁番(平丁番)とで、若干動き、および扉質量の指定範囲が異なります。現品でご確認の上、ご使用ください。
- 本製品は必ず左右セットでご使用ください。
- 開閉は手動で行います。
- 取付前のステー単品のアームは、絶対に手で押し下げないでください。アームが跳ね上がってケガをしたり、部品が破損する恐れがあります。
- 誤った寸法で取り付けると、扉が閉じないなど正しく機能しないだけでなく、本製品が破損する原因となります。
- 扉を開ききった状態からさらに開くのはおやめください。
- 急いで扉を動かすなど、無理な開閉はおやめください。
- 使用温度範囲外でのご使用はおやめください。発熱する電子レンジなどを収納するキャビネットには絶対に使用しないでください。
- 本製品の分解、改造は決して行わないでください。
- 筐体(キャビネット)および扉の設計の際、本製品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ず守ってください。
- 扉質量が指定範囲の上限・下限に近い場合は、現品で動きをご確認ください。
- ねじ用接着剤を使用する場合は、樹脂部分を侵さないものをお使いください。

■付属品

- 取付座金(左右各1ヶ)
- センターヒンジ(2ヶ)
- 位置決め用テンプレート(本体・座金用各1枚)
- 十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本) 本体取付用
- 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(12本) センターヒンジ取付用
- 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×27(4本) 座金取付用
- 十字穴付トラスねじM4×5(2本) 座金連結用

■別売品

- スライド丁番 230-26/19T、230-26/9T(1/3巻、P.628～629) 105°開き用
- スライド丁番 120-34/19、120-34/14、120-34/9(1/3巻、P.662～664) 120°開き用
- マウンティングプレート 230シリーズ(1/3巻、P.642～643) 105°開き用
- マウンティングプレート 100シリーズ(1/3巻、P.690～693) 120°開き用
- 一軸丁番(平丁番)

■取付例



動画特長

